

EarPro Slim 20

Type d'Embout



Référence commerciale :

Type d'embout moulé :

Type filtre / indice atténuation :

Organisme notificateur CE :

N° CE de la certification :

N° CE Version Bleu/Tracer :

SLIM20

Conduit Rosé

UltraCompact Gris

20

CRITT 86100 Châtelleraut

0501-1233-159-01-13-0031A

Sans objet

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	22,7
Moyenne	17,4	20,2	19,9	21,8	21,4	28,6	37,3	37,4	L (dB) :	16,5
Ecart type	6,9	6,3	5,5	4,0	3,7	4,3	6,6	6,5	M (dB) :	19,0
APV	10,5	13,9	14,4	17,8	17,7	24,3	30,7	30,9	H (dB) :	24,4

Courbes de réponse de l'EPI :




Photo Equipement :



Utilisation des brevets :

N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :

N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :

N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2

0

N° FR 09/00889

Plaques d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :

Pic impulsif (LpCmax) :

Leq8h à partir de 80 dB(A) Jusqu'à 92/95 dB(A)

LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :

Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :

Adaptateurs moulés sur mesure :

Détectabilité métallique embouts et filtres :

Plastique PVC

Gris

Silicone RTV 40 Sh


Non

Description de l'équipement :

Malgré la forte compacité de l'EarPro Slim, aucune concession technique n'a été faite. D'utilisation très large, il est plutôt orienté pour la maintenance, bureau méthode, ingénieur, etc...

Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. Filtre déclipable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :



Slim/Flat

Domaine d'activité

Code Couleur Filtre

Vert 10

Rouge 15

Blanc 20

Violet 25

Jaune 30

Utilisation



3 : Parfaitement adapté

2 : Adapté

1 : Peu adapté

0 : Pas adapté

Contexte métier



Type de Filtre



UltraCompact Gris